

400-002 - eRouteur



Spécifications générales

- Installation flexible et rapide grâce au câblage CAT5 et des connections RJ45.
- Connecteur USB simplifiant la configuration du système.
- Configuration du système conservée sur une carte CompactFlash amovible, ce qui permet de changer de module sur-le-champ sans reprogrammation.
- S'installe dans un cabinet standard 1U 19" (483 mm) ou directement sur un mur.
- Possibilité de brancher jusqu'à 64 postes de chambre et 8 postes infirmière.
- Alimente à partir des câbles standard CAT5/5e/6 tous les modules branchés.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

Connecteur RJ45 TCP/IP dédié au branchement dans le réseau local de l'établissement.

Fonctionnalités

Le eRouter est le centre de contrôle de tous les postes de chambre et des postes infirmières branchés dans un département. Il gère aussi toutes les conversations, les appels et les défauts, puis les achemine selon la configuration programmée par l'installateur.

L'installateur peut programmer et diagnostiquer le système localement avec le connecteur USB ou à distance, si le eRouter est branché au réseau local de l'édifice. La configuration programmée est alors enregistrée dans la carte mémoire, ainsi le eRouter peut être remplacé sur-le-champ en changeant la carte sans aucune autre programmation.


L'architecture de l'installation permet que tous les postes connectés au eRouter soient branchés en cascade de 16 postes de chambre ou 8 postes infirmières. Le eRouter permet 4 sorties pour des postes de chambre et 1 sortie pour des postes infirmières. La puissance est fournie directement dans les câbles CAT 5/5e/6, donc pas besoin de câble extérieur supplémentaire.

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ■ Québec (Québec) ■ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ■ 📠 418.529.5451

🌐 www.luvicom.com



Spécifications électriques	Entrée : 120AC, 600W Sortie : 5 x 36VDC, 65W chacune
Fixations	Montage en cabinet 19" (483 mm) avec support 400-310 Montage sur le mur directement avec support 400-311
Sorties	4 x RJ-45 Port pour postes de chambre 1 x RJ-45 Port pour postes infirmière 2 x RJ-45 Port externe (Pour brancher au eServeur) 1 x USB pour programmation/diagnostic 1 x RJ-45 pour connexion au réseau local
Indicateurs	D.E.L. verte et orange pour chaque connecteur RJ45 (référence au manuel d'installation pour la signification)
Alimentation	120VAC
Dimensions	1¾" (44 mm) Haut. x 19" (483 mm) Larg. x 11¾"(30 mm) Prof.
Fusibles	1 x 4 Amp fusible d'entrée AC

Luvicom Inc.

74, rue de Carillon ■ Québec (Québec) ■ G1K 4Z5

☎ 418.524.0717 ■ 📠 418.529.5451

🌐 www.luvicom.com